

Garant
GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/4

Bestelldaten

Bestellnummer	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Artikelklasse	29D

Beschreibung
Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 32 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: PDUNR

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Anstellwinkel: 93 Grad

 Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 40 mm

 Mittenversatz L_3 : 22 mm

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Kniehebel	320612 P05
Kniehebelschraube	320611 P05
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Federstift	320618 P05

Wendeplattenzuordnung	links und neutral
ISO-Code Wechselschneidkopf	PDUNR
Plattengröße	15 mm
Gesamtlänge L	35 mm
Schnitt- / Trennstelle	32 mm
Mittenversatz L ₃	22 mm
Unterlegplatte	320610 P05
Anstellwinkel	93 Grad
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05