

Garant GRIDLINE

Werkbank, links offen, rechts 3 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920814 1500
GTIN	4062406262136
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Zurückgesetztes offenes Gehäuse für ergonomisches Sitzen.

Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.

Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckesatz.

Schließenanlagenfähig.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 125, 200, 300

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Gewicht	129 kg
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Unterbau Breite	1300 mm
Höhe	950 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951830 20X20
Anreißen und Sägen Anzahl der Werkzeuge 8	954895 8
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953521 10
Antirutsch-Matten-Set für Schubladen,5-teilig Abmessung in G 20X20	951885 20X20
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927800 300
Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System Tragfähigkeit Schublade 75 kg	950180 75
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 20	952505 20
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927800 200
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/6	950320 125/6
Feilen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 6	952253 6
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 37	953828 37
Rillengummi-Matte für Schubladen Abmessung in G 20X20	951910 20X20
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/4	950320 125/4
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 39	953833 39
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/1	950320 125/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 125/3	950320 125/3
Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln Schließnummer Ho (3-stellig) 003	950050 003
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954295 5
Demontagewerkzeug Typ 1	950070 1
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954305 5
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	953522 10

Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5

954306 5