

Garant
GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/42

Bestelldaten

Bestellnummer	264839 DM/42
GTIN	4251414902695
Artikelklasse	29D

Beschreibung
Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DDUNL

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 48 mm

Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

Pratze, Schraube, O-Ring	259036 4
Schnitt- / Trennstelle	40 mm

Gesamtlänge L	35 mm
Mittenversatz L ₃	27 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Wechselschneidkopf	DDUNL
Schraube für Unterlegplatte	259027 2
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Anstellwinkel	93 Grad
Unterlegplatte	259033 3
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	48 mm
System	DM
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	259027 2
Schraube für Unterlegplatte	259612
Pratzeneinheit Typ 4	259036 4
Unterlegplatte	259225
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 3	259033 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Pratzeneinheit	259506