

**Garant**
**Profilstoßhalter für Vierkant-Schneideinsätze Ø DS 32 mm, ab Vierkant: 38mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290334 38
GTIN	4062406352301
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Hinweis:**

- Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.
- Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.

**Technische Beschreibung**

Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	20,5 mm
Schaft-Ø	32 mm
geeignet für Vierkant	38 - 50 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	140 mm
Schraube	290399 3
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L <sub>s</sub>	100 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

