


VHB™ Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 19X11**Bestelldaten**

Bestellnummer	083789 19X11
GTIN	4054596308589
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 5952** ist geeignet für den Innen- und Außenbereich. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet eine leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige und viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z.B. Pulverbeschichtungen ein.

Hinweis:

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar. Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Technische Beschreibung

Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Farbe	schwarz
Klebebandart	doppelseitig
Herstellerbezeichnung	5952
Lagertemperatur	20 °C
Länge	11 m

Breite	19 mm
Dehnungsfähigkeit	300 %
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebmasse	Acrylat
Stärke	1,1 mm
Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm
Produktnameattribut	schwarz
USP1	VHB™
USP2	schwarz
Produktart	Klebeband