

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/22****Bestelldaten**

Bestellnummer	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangeschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SDQCL

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

Anstellwinkel: 107,5 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz L_3 : 13 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	269023 1
----------------------	----------

Serie	Master Mute
System	QC
Schnitt- / Trennstelle	20 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad
ISO-Code Wechselschneidkopf	SDQCL
Gesamtlänge L	20 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269023 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube	269431
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500