

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/28****Bestelldaten**

Bestellnummer	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangeschäften Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangeschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: QC

Schnitt- / Trennstelle: 20 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: STUCL

passende Wendeschneidplatte: TC.. 1102..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz L_3 : 13 mm

Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	20 mm
------------------------	-------

Anstellwinkel	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	24 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Wechselschneidkopf	STUCL
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Gesamtlänge L	20 mm
Wendeplattenschraube	269023 2
System	QC
Mittenversatz L_3	13 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Spannschraube	269407
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube Typ 4	269022 4
Spannschraube Typ 2	269023 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500