

**VHB™ Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 19X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 5962F** bedeutet Zuverlässigkeit auf ganzer Linie. Es bietet eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

**Technische Beschreibung**

Lagertemperatur	20 °C
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Befestigen

Anwendung	Maskieren
Anwendung	Montieren
temperaturbeständig bis	120 - 150 °C
Dehnungsfähigkeit	300 %
Herstellerbezeichnung	5962F
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm
Länge	33 m
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Klebmasse	Acrylat
Klebebandart	doppelseitig
Stärke	1,6 mm
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	dämpfend
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Farbe	grau
Breite	19 mm
Material Abdeckung	Papier
Produktnamensattribut	schwarz
Produktart	Klebeband