

**Garant****GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/46****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Artikelklasse	29D

**Beschreibung****Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

**Hinweis:**

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: SCLCL

passende Wendeschneidplatte: CC.. 1204..

Anstellwinkel: 95 Grad

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 49 mm

Mittenversatz  $L_3$ : 27 mm

**Technische Beschreibung**

Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Anstellwinkel	95 Grad

Serie	Master Mute
System	DM
Mittenversatz L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf	SCLCL
Wendeplattenschraube	269023 4
Unterlegplatte	259033 2
Gesamtlänge L	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Schraube für Unterlegplatte	269015 2
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 3	269022 3
Spannschraube	269406
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 4	269022 4