

Garant
GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: DM/50

Bestelldaten

Bestellnummer	264838 DM/50
GTIN	
Artikelklasse	29D

Beschreibung
Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264930, 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wechselschneidkopf	SVUCR
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Mittenversatz L ₃	27 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Wendeplattenschraube	269023 3
Schraube für Unterlegplatte	269015 2
Unterlegplatte	259033 5

Serie	Master Mute
Gesamtlänge L	32 mm
System	DM
Schnitt- / Trennstelle	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannschraube Typ 1	269023 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500