

**Garant**
**Power Q Double Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für  
Wendeschneidplatten XOMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendepplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

**Ersatzteil:**

Wendepplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge L <sub>1</sub>	70 mm
Serie	Power Q
passende Wendeschneidplatte	XOMU094812
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	150 mm
Bohrzirkularfräsen a <sub>p</sub>	1,2 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	2,74 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	12,55 mm
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 7	219799 7
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP