

**Permanent-Magnetrundfutter, mit Radialpolteilung, Futter-Ø: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380810 500
GTIN	2050002040304
Artikelklasse	33S

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.**
- **Konzentrische Rillen zum Ausrichten von Werkstücken.**
- **Zentrum magnetisch nicht aktiv, somit Durchgangsbohrung möglich.**

EIN-AUS-Schalten über Handhebel.

**Verwendung:**

- **Zum Schleifen und Drehen.**
- **Durch Radialpolteilung besonders geeignet zum Spannen von Ringen.**
- **Für runde und ringförmige Werkstücke.**

**Technische Beschreibung**

Nennhaftkraft	150 N/cm <sup>2</sup>
Zentrier-Ø	200 mm
maximaler Aufbohr-Ø	58 mm
Gewinde-Ø	8×M8

Lochkreis-Ø	360 / 440 mm
Futter-Ø	500 mm
Zentriertiefe	8 mm
Ø nicht magnetischer Kern	60 mm
Gewicht	144 kg
Höhe	92 mm
Höhen-Toleranz	+0,5 / -2 mm
Produktart	Magnet-Spannfutter