

**Garant**
**Power Q Double Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für  
Wendeschneidplatten XOMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213000 25/2
GTIN	4062406266349
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendepplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

**Ersatzteil:**

Wendepplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	95 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	2
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	2,74 Grad
passende Wendeschneidplatte	XOMU094812
Bohrzirkularfräsen $a_p$	1,2 mm
Auskraglänge $L_1$	39 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Einstellwinkel $\kappa$	15 Grad
Serie	Power Q
Schneiden- $\varnothing D_c$	25 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	12,55 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 7	219799 7