

**Garant**
**Power Q Double Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für  
Wendeschneidplatten XOMU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Werkzeugsystem mit **äußerst stabiler Wendepplattenbettung** für **prozesssicheres Arbeiten**. **Schnittkraftreduzierende Werkzeuggeometrien** tragen maßgeblich zur **Entlastung der Hauptspindel** bei.

**Ersatzteil:**

Wendepplattenschrauben-Set Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Einstellwinkel $\kappa$	15 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,76 Grad
$\varnothing D_3$	22 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	19,55 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	100 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm

Auskraglänge $L_1$	40 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Serie	Power Q
Schneiden- $\varnothing D_c$	32 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	1,2 mm
passende Wendeschneidplatte	XOMU094812
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 7	219799 7