

Garant
GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, rechts, System / Typ: ST/5

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 264826 ST/5 |
| GTIN | 2050002058156 |
| Artikelklasse | 29D |

Beschreibung
Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102; 320103; 320407 und 320408.

Innenkühlung: ja

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: PDUNR

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Anstellwinkel: 93 Grad

 Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 50 mm

 Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Kniehebelschraube | 320611 P05 |
| Wendeplattenzuordnung | links und neutral |
| Federstift | 320618 P05 |
| Plattengröße | 15 mm |
| Gesamtlänge L | 40 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Schnitt- / Trennstelle | 40 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 50 mm |
| Kniehebel | 320612 P05 |
| Mittenversatz L ₃ | 27 mm |
| ISO-Code Wechselschneidkopf | PDUNR |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. |
| Unterlegplatte | 320610 P05 |
| Anstellwinkel | 93 Grad |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Schneidkopf |

Zubehör

| | |
|-----------------------------|------------|
| Spannschraube Nr. 3 Typ P05 | 320611 P05 |
| Rohrstift Nr. 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Zwischenlage Nr. 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Kniehebel Nr. 4 Typ P05 | 320612 P05 |