

Garant**Schleifkappe (SiC), Korn 80, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 1626G****Bestelldaten**

Bestellnummer	553327 1626G
GTIN	4062406271947
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Siliciumcarbid (SiC) ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Technische Beschreibung

Schleifkappenlänge	26 mm
Schleifkappen-Ø	16 mm
empfohlene Drehzahl	12000 min ⁻¹
Form	G
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Körnung	80
Produktnamensattribut	Korn 80
Produktart	Schleifkappe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifkappenträger Kopf-Ø, Kopflänge, Form 1626G	553100 1626G
---	--------------