

Garant
**Fräs-Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER, für Hochvorschubfräser,
HB4430, Typ: TI**

Bestelldaten

Bestellnummer	213046 TI
GTIN	4062406267155
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch **doppelseitige** 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). **Leistungsfähige** Schneidstoffe für besonders hohe **Wirtschaftlichkeit**.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 3 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Typ	TI
Vorschub f_z pro Zahn	0,8 mm
Eckenradius	1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMU146715ZZER
Sorte	HB4430
Schneidstoff	HM

empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Beschichtung	PVD
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	geeignet		