

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER, für Hochvorschubfräser,  
HB4130, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Innovatives** Wendeplatten-Konzept durch **doppelseitige** 3-schneidige Wendeschneidplatten (2x3 Schneiden). **Leistungsfähige** Schneidstoffe für besonders hohe **Wirtschaftlichkeit**.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	1,2 mm
Typ	INOX
Eckenradius	1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMU146715ZZER
Sorte	HB4130
Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\max}$	1 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	AlTiCrN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		