




Mechaniker-Seitenschneider, poliert mit Griffhüllen, KW, ganze Länge: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724205 125
GTIN	4003773048022
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang.

Zange poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	0,6 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	125 mm
Produktnamensattribut	KW
Schneidfase	ohne Wate
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	poliert
Produktart	schneidende Zange