

Garant**Fächerschleifer Vlies (ZA), fein, Kopf-Ø×Kopfbreite: 50X20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 554908 50X20 |
| GTIN | 4062406272364 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-Ø 6 mm. Besonders widerstandsfähiges und feinstrukturiertes Vlies mit Zirkonkorund (ZA). **Ideal für Edelstahlbearbeitung.**

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Schaft-Ø | 6 mm |
| maximale Drehzahl | 11000 min ⁻¹ |
| empfohlene Drehzahl | 6000 min ⁻¹ |
| Kopf-Ø | 50 mm |
| Kopfbreite | 20 mm |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA |
| Körnungsvergleich | 280 |
| Feinheitsgrad | fein |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Produktnameattribut | fein |
| Produktart | Fächerschleifer |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |