

Garant**Fächerschleifer Vlies (ZA), fein, Kopf-Ø×Kopfbreite: 60X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554908 60X30
GTIN	4062406272371
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-Ø 6 mm. Besonders widerstandsfähiges und feinstrukturiertes Vlies mit Zirkonkorund (ZA). **Ideal für**

Edelstahlbearbeitung.**Verwendung:**

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	6 mm
Kopfbreite	30 mm
maximale Drehzahl	9000 min ⁻¹
empfohlene Drehzahl	5000 min ⁻¹
Kopf-Ø	60 mm
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Körnungsvergleich	280
Feinheitsgrad	fein
Produktnamensattribut	fein
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		