

Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät, Typ: RAC211



Bestelldaten

Bestellnummer	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Artikelklasse	72E

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 6 – 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter. Leistungsfähiges und zuverlässiges Blindnietgerät. Schnelles und sicheres Verarbeiten der Blindniete durch das kräftige Greifbackensystem (kein Rutschen über den Nietdorn). Variabel einstellbare Absaugung zur Entsorgung des abgerissenen Nietdorns in den Auffangbehälter.

Lieferumfang:

Inklusive Mundstücke (geeignet für Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer): 2,4; 2,4-3,4 und 4 mm.
Mundstück (geeignet für Alu): 4,8 mm. 1 Flasche Hydrauliköl 50 ml.

Technische Beschreibung

für Blindnieten aller Werkstoffe bis	4 mm
für Blindnieten Aluminium bis	4,8 mm
Gewicht	1,4 kg
Luftverbrauch pro Niet	3,4 l
Gerätehub	16 mm
maximaler Dorn-Ø	2,5 mm

Schlauchanschluss	8 mm
Setzkraft bei 6 bar	6600 N
Betriebsdruck	6 - 7 bar
Produktart	Blindnietgerät