

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725****Bestelldaten**

Bestellnummer	261224 HB725
GTIN	4062406272241
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 110304 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	UM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	UNI
Eckenradius	0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 110304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Sorte	HB725
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen