



## Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB1215B



### Bestelldaten

Bestellnummer	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber** für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.**
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannfutter.**

Robuster und handlicher Akkuschauber mit nur **1 kg** Gewicht.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion Akku, Ladegerät und Transporttasche.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

### Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Schnellspannfutter Spannbereich	1 - 10 mm

Gewicht	1 kg
Akkukapazität	2 Ah
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	19 mm
maximales Drehmoment weich	15 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1300 min <sup>-1</sup>
Motorbauweise	Bürstenmotor
Herstellerbezeichnung	GSB 12V-15
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	10,5 m/s <sup>2</sup>
typische Verwendung	Medium
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 380 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximales Drehmoment hart	30 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkuspannung	12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	10 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schlagbohrschrauber

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ GAL1240

073866 GAL1240

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V

073851 B12