

**Akku-Nass-/Trockensauger, Typ: GAS1810L****Bestelldaten**

Bestellnummer	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Akku-Staubsauger für mobiles Saugen. Einfacher Transport und bequeme Handhabung durch Trageschlaufen, an denen der Staubsauger aufgehängt werden kann.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

- 1 × Bodendüse, Bosch-Nummer: 2608000707
- 1 × Fugendüse, 250 mm, Bosch-Nummer: 2608000661
- 1 × Schultergurt, Bosch-Nummer: 2608000706
- 4-tlg. Rollen-Set, Bosch-Nummer: 2608000705
- 1 × Elektrowerkzeugadapter, Bosch-Nummer: 2608000708
- 1 × Krümmerrohr, Bosch-Nummer: 2608000659
- 1 × Flachfaltenfilter, Bosch-Nummer: 2608000663
- 3tlg. Saugrohr-Set, Bosch-Nummer: 2608000660
- 1 × Schlauch, 1,6 m, Bosch-Nummer: 2608000658

Hinweis:

Passende Ersatzakkus Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866. Passendes Auto-Start-System finden Sie unter Nr. 070237ff.

Technische Beschreibung

Behältervolumen	7,5 l
Gewicht ohne Akku	6 kg

Länge Saugschlauch	1,6 m
Akkuart	Lithium-Ion
Herstellerbezeichnung	GAS 1810L
Volumenstrom	1440 l/min
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Nass- und Trockensauger