

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 050204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ030****Bestelldaten**

Bestellnummer	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Härteres Substrat für höhere Standzeit mit dünner CVD-Beschichtung. Speziell für Plan- und Längsdrehanwendungen.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 050204
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBZ030
Beschichtung	CVD
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 200 m/min

Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	10 mm
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen