


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080302, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268424 HBZ310
GTIN	4062406273880
Artikelklasse	21E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 - 600 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080302
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Beschichtung	PVD
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HBZ310
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,3 mm

Vorschub f Drehen	0,05 - 0,4 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	16 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen