

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ030****Bestelldaten**

Bestellnummer	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Härteres Substrat für höhere Standzeit mit dünner CVD-Beschichtung. Speziell für Plan- und Längsdrehanwendungen.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBZ030
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 200 m/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich

Beschichtung	CVD
Hauptanwendung	P
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen