


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Artikelklasse	21E

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HBZ310
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Beschichtung	PVD
Vorschub f Drehen	0,05 - 0,4 mm

Vorschub f Bohren	0,03 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen