


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Artikelklasse	21E

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 - 600 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T304
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	PVD
Sorte	HBZ310
Vorschub f Drehen	0,05 - 0,4 mm

Vorschub f Bohren	0,03 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	20 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen