



Akku-Schlagschrauber 12V, geeignet für Stahl, Typ: M12FQID



Bestelldaten

Bestellnummer	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.**
- **Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.**
- **Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**
- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.**
- **Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.**
- **REDLINK PLUS™-Elektronik – einzigartiges Leistungsmanagement.**
- **DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.**

M12 **FUEL-DRIVE™ SURGE™** Akku-Impulsschrauber ist der leiseste Akku-Schlagschrauber in der M12™-Range (76 dB(A)) bei Befestigungsanwendungen in Holz.

Vorteil:

DRIVE CONTROL™ .

Lieferumfang:

Inklusive 2xLi-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s ²
Herstellerbezeichnung	M12FQID-202X
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximales Drehmoment 1. Stufe	50 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 950 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Akkuart	Lithium-Ion
Schlagzahl 3. Stufe	0 - 3400 min ⁻¹
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 2200 min ⁻¹
typische Verwendung	Strong
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	HEX (E 6,3)
Gewicht	1,1 kg
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	2 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
----------------------------------	-------------