

**Sicherheits-Messuhr, Messbereich / Gehäuse-Ø: 0,16/58mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	432405 0,16/58
GTIN	4031452101843
Artikelklasse	46C

Beschreibung**Ausführung:**

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, Sicherheits-Messuhren, stoßgeschützt mit Freihub. Extrem leichte, robuste Konstruktion mit Staubschutz. Einspannschaft-Ø 8 mm h6.

Höchste Genauigkeit durch kombinierte Zahnrad- Hebelübertragung.

Technische Beschreibung

Skalenwert	0,001 mm
Messbereich	0,16 mm
Freihub	4,5 mm
Messkraft	1,3 - 1,8 N
Kalibrierung	C2
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Norm	Werksnorm

Messabweichung MPE (Messbereich)	2 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,001 maximale Messspanne 5 mm	023020 5
--	----------

Zubehör

Messuhr-Glas Typ 58	432010 58
---------------------	-----------