

**Garant**

**Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 16 mm, Gewinde M × Lges: M8X128**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	301374 M8X128
GTIN	4062406274849
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
- Schafttoleranz h6.

**Verwendung:**

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	8,5 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Gewinde M	M8×128
Aufnahme	Ø d = 16 mm
Schaft-Ø d	16 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme