

3M**Elektro-Isolierband, Breite×Länge (mm×m): 19X6**

Bestelldaten

Bestellnummer	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Das **3M Scotch® Super 88** und **Scotch® Super 33+** ist ein besonders elastisches und UV-beständiges Premium-Klebeband mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmitteln.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Stärke: 0,18 mm

Technische Beschreibung

Stärke	0,18 mm
Breite	19 mm
Trägermaterial	PVC-Folie
Lager Luftfeuchtigkeit	75 %
Herstellerbezeichnung	Scotch® Super 33+

Lagertemperatur	10 - 27 °C
temperaturbeständig bis	-18 - 90 °C
Mindesthaltbarkeit	60 Monat
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Klebebandart	einseitig
Länge	6 m
Liner vorhanden	nein
Farbe	schwarz
Produktart	Klebeband