

3M**Elektro-Isolierband, Breite×Länge (mm×m): 19X33**

Bestelldaten

Bestellnummer	083656 19X33
GTIN	50054007000537
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Das **3M Scotch® Super 88** und **Scotch® Super 33+** ist ein besonders elastisches und UV-beständiges Premium-Klebeband mit sehr guten elektrischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Laugen, vielen Säuren und Lösungsmitteln.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Stärke: 0,18 mm

Technische Beschreibung

Trägermaterial	PVC-Folie
Klebebandart	einseitig
Lager Luftfeuchtigkeit	75 %
Länge	33 m
Mindesthaltbarkeit	60 Monat

Herstellerbezeichnung	Scotch® Super 33+
Breite	19 mm
temperaturbeständig bis	-18 - 90 °C
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Lagertemperatur	10 - 27 °C
Stärke	0,18 mm
Farbe	schwarz
Liner vorhanden	nein
Produktart	Klebeband