

Garant**Schleifkappe (SiC), Korn 150, Schleifkappen-Ø, -länge, Form: 1319C****Bestelldaten**

Bestellnummer	553328 1319C
GTIN	4062406272074
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Siliciumcarbid (SiC) ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschlifften Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Technische Beschreibung

Schleifkappen-Ø	13 mm
empfohlene Drehzahl	16000 min ⁻¹
Form	C
Schleifkappenlänge	19 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Körnung	150
Produktnamensattribut	Korn 150
Produktart	Schleifkappe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifkappenträger Kopf-Ø, Kopflänge, Form 1319C	553100 1319C
---	--------------