

Garant GRIDLINE

Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 685/3



Bestelldaten

Bestellnummer	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit Schubladen 26×24G.

Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Gewicht	89 kg

Anzahl Schubladen	3
ComfortClose	nein
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Tiefe	700 mm
Laufbelag spurlos	ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Höhe	685 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Nutzhöhe	400 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
Breite	750 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Anzahl Tür	0
Rad-Ø	125 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
mit Abrollrand	ja
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	400 mm
Gehäuse oben offen	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm

Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931166 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931166 100
Montagewagen für Schubladen Höhe mm / Anzahl Schubladen 685/0	931147 685/0
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951972 30X28