

Garant**„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, Ø DC: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268409 10
GTIN	4062406272982
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Schaftlänge L _s	42 mm
Ø d ₂	16 mm
Nenn-Ø D	10 mm
Nutzlänge L ₁	22,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Schaft-Ø D _s	12 mm
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 05..

Auskraglänge L _A	29 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 40	269028 40
----------------------------------	-----------