

**KÄRCHER****Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT22APTE****Bestelldaten**

Bestellnummer	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Artikelklasse	07C

**Beschreibung****Ausführung:**

Leistungsstarke Allzweck-**Nass- und Trockensauger** mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. **Automatische Abschaltung** bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.

- **Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
  - **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
  - **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- Nass-/Trockensauger mit Gerätesteckdose und Automatanlauf für Elektrowerkzeuge.
- **Feuchtigkeitunempfindlicher PES-Patronenfilter.**
  - **Robuster 22 L-Behälter mit Bumper und Lenkrollen.**

**Hinweis:**

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Einschaltautomatik	ja
Arbeitsgeräusch	72 dB(A)

Kabellänge	6 m
Vakuum	255 mbar
Anzahl Turbinen	1
Luftvolumenstrom	71 l/s
Höhe	480 mm
Leistungsaufnahme	1300 W
Herstellerbezeichnung	NT22APTE
Anschlussnennweite	35 mm
Länge	380 mm
Besonderheit	Kompakt
Filterabreinigung	ApClean halbautomatische Filterreinigung
Behältervolumen	22 l
Staubklasse – Sauger	L
Breite	370 mm
Filtersystem	Patronenfilter
Gewicht	6,1 kg
Saugschlauch-Länge	1,9 m
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

## Zubehör

Adapterstück, Ø 40-35 mm Anschlussnennweite DN35

078538 DN35