

**Garant****„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, links, Ø DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268409 20
GTIN	4062406273019
Artikelklasse	21X

**Beschreibung****Ausführung:**Zylinderschaft **mit Bund.****Verwendung:**

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

**Hinweis:**

- **Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.**
- **Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).**
- **Beim Bohren über Nenn-Ø bleibt Restmaterial stehen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Schaftlänge $L_s$	56 mm
Nenn-Ø D	20 mm
Ø $d_2$	32 mm
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Nutzlänge $L_1$	46 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 43 (IP10; 2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	ZCMX 10..

Auskräglänge L <sub>A</sub>	57,5 mm
Serie	„4 in 1“
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 43	269028 43
----------------------------------	-----------