



Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	692615 1
GTIN	4003773071549
Artikelklasse	64D

Beschreibung

Ausführung:

Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material in schwarz mit umlaufendem Aluminiumrahmen und Metallscharnieren. Der Koffer kommt mit einem stabilen und ergonomischen Tragegriff. Zur individuellen Kennzeichnung werden 2 Aufkleber für das Beschriftungsfeld mitgeliefert. Die Werkzeugtafeln bestehen aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten.

Mit einem im Boden eingelassenen Teleskopgriff sowie zwei außen liegenden, leicht laufenden Skater-Rollen zum komfortablen Transport.

Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Ein- oder beidseitig zu öffnen. Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen und haben jeweils 2 Metall-Kippschlösser zur Fixierung. Der Boden kann zusätzlich durch 1 dreistelliges Zahlenschloss gesichert werden.

Innenausstattung:

Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten:

Deckel:

1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern und 1 Flachfach an Vorderseite und 10 Elastiklaschen an der Rückseite.

1 Werkzeugtafel mit 7 Elastiklaschen und 1 Klemmfach im Deckel.

Mittelteil mit 37 Elastiklaschen.

Boden:

1 Bodenschale (per Druckknopf fixierbar) mit 3 Längsteilern (3× lang).
1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern und 1 Flachfach als Abdeckung der Bodenschale.
Mittelteil mit 15 Elastikflaschen und 13 Einsteckfächern.

Technische Beschreibung

Innenmaß Länge	490 mm
Innenmaß Höhe	210 mm
Gewicht	8,6 kg
Innenmaß Breite	370 mm
Herstellerbezeichnung	BIG Twin Move
Werkstoff	ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit	30 kg
fahrbar	ja
Produktart	Werkzeug-Transportsystem