



Schlagschrauber 18V, Akku-Schlagschrauber



Bestelldaten

Bestellnummer	074052 GDS18300
GTIN	3165140984423
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

Integrierte **Auto Bolt Release** (ABR Stop) schaltet das Werkzeug im Linkslauf bei Bedarf automatisch ab. Sichere Fixierung und schneller Steckschlüsselwechsel dank neuer Außenvierkant-Aufnahme mit Sprengring und Sicherungs-Pin. Mit **ProCORE** 18V 4,0Ah Akku.

Vorteil:

Anzugsmoment von 300 Nm.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX. L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M20
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant

Datenblatt

Akkuspannung	18 V
maximales Drehmoment hart	300 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Gewicht	2,3 kg
maximale Drehzahl 1. Gang	2400 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	4 Ah
maximale Vibration nach EN	12,5 m/s ²
Schlagzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GDS 18V-300
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schlagschrauber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/074052-GDS18300>