

Garant**GARANT Master Mute Wechselschneidkopf, links, System / Typ: DM/43****Bestelldaten**

Bestellnummer	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Passend für:**

Bohrstangenschäfte Nr. 264910; 264930; 264934 und 264938.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Innenkühlung: ja

System: DM

Schnitt- / Trennstelle: 40 mm

ISO-Code Wechselschneidkopf: DTUNL

passende Wendeschneidplatte: TN.. 1604..

Anstellwinkel: 93 Grad

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 48 mm

Mittenversatz L_3 : 27 mm

Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	40 mm
System	DM

Schraube für Unterlegplatte	259027 1
Unterlegplatte	259033 4
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	48 mm
Mittenversatz L_3	27 mm
Anstellwinkel	93 Grad
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 6
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
ISO-Code Wechselschneidkopf	DTUNL
Gesamtlänge L	35 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Zubehör

Pratzeneinheit	259508
Pratzeneinheit Typ 6	259036 6
Schraube für Unterlegplatte	259611
Unterlegplatte Typ 4	259033 4
Unterlegplatte	259226
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	259027 1