

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 060204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ030****Bestelldaten**

Bestellnummer	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Härteres Substrat für höhere Standzeit mit dünner CVD-Beschichtung. Speziell für Plan- und Längsdrehanwendungen.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	CVD
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 060204

Sorte	HBZ030
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 200 m/min
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	12 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen