

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 060204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ310****Bestelldaten**

Bestellnummer	268423 HBZ310
GTIN	4062406273828
Artikelklasse	21E

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 060204
Beschichtung	PVD
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
Sorte	HBZ310
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub $f$ Bohren	0,03 - 0,3 mm

Vorschub f Drehen	0,05 - 0,4 mm
passend für Werkzeug-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen