

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ120****Bestelldaten**

Bestellnummer	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Artikelklasse	21E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HBZ120
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080308
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 200 m/min
Beschichtung	PVD
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm

Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	16 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen