



LED-EX Arbeitsleuchte mit Batterie, Typ: 3AALH



Bestelldaten

Bestellnummer	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Explosionsgeschützte Arbeitsleuchte, geprüft nach geltender ATEX Richtlinie.

Extrem helle Ausleuchtung und sehr lange Lebensdauer.

Multifunktionale Arbeitsleuchte mit abnehmbarem Magnetfuß, haftet auf metallischen Oberflächen. Lampenkopf 360° drehbar und 120° nach oben und unten kippbar (verriegelbar in jeder Position). Mit Clip aus Stahl und Frontschalter.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Leuchtmittel	LED-Modul
Geräteeigenschaft	Geeignet für EX-Bereich
Lichtstrom	228 lm
Gesamtbreite	54 mm
IP-Schutzart	IP 67

Gewicht	185 g
ATEX-Zone	Zone 0
ATEX-Zone	Zone 20
Anzahl enthaltener Batterien	3
Batterietyp	Mignon, AA
Gesamtlänge	182 mm
Leuchtdauer	8,4 h
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Lithium-Metall Batterien Internationale Baugröße LR6	081559 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081553 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081554 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081552 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081551 LR6