

**Garant**

**Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 25 mm, Gewinde M × Lges: M12X181**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	301378 M12X181
GTIN	4062406274900
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
- Schafttoleranz h6.

**Verwendung:**

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	125 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Gewinde M	M12×181
Aufnahme	Ø d = 25 mm
Schaft-Ø d	25 mm
Innenkühlung	ja
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme