

Garant
VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	206262 5
GTIN	4062406279813
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

Toleranz: Schneidenradius $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Komplettbearbeitung **unter HPC / HSC-Bedingungen**.

Mittels spezieller Frässtrategien **sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich**.

Hinweis:

Werkzeuge sind nachschleifbar.

Mit konisch ansteigender Freistellung um die Stabilität bei langer Auskragung zu garantieren.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	5 mm
Zähnezahl Z	5
Schneidenlänge L_c	3,5 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Programmierradius	0,5 mm
Maß $a_{p \max}$ Zeilen	0,35 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Einstellwinkel κ	9,5 Grad
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	18 mm
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm ²	0,08 mm

maximaler Schaftfreistellungs- \varnothing D_6	4,9 mm
minimaler Schaftfreistellungs- \varnothing D_5	4,6 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn- \varnothing	h9
Spiralwinkel	15 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Schaft	DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Stirntorusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	175 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	155 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	95 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Luft	bedingt geeignet
Dienstleistungen	
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB