



PTFE Trockenschmierung Spray, Inhalt: 400ml



Bestelldaten

Bestellnummer	083051 400
GTIN	401777256079
Artikelklasse	08E

Beschreibung

Ausführung:

Feinste PTFE-Partikel sorgen aufgesprüht für eine saubere Trockenschmierung ohne verölte Hände und anhaftenden Schutz sowie für effektive Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung.

Vorteil:

- **Hygienische Trocken- und Feststoffschmierung.**
- **Keine Schmutz- und Staubanhaftung an der behandelten Oberfläche.**
- **Keine Entstehung störender Schmierstoffschlämme.**
- **Ohne Öl- oder Fettanteile.**
- **Hygienisch, sauber und naturschonend.**
- **Beständige und dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität.**
- **Harzfrei bzw. verhartz nicht.**
- **Hohe Materialverträglichkeit (alle Metall- und Kunststoffteile!).**
- **Silikon- und säurefrei.**

Verwendung:

- **In sensiblen Bereichen, z.B. im Umgang mit Textilien oder Papier oder bei hohem Staubaufkommen.**

- **Zur Verminderung der Reibung bei Laufrollen und Lagern, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzügen und Teleskopführungen, Getrieben und Zahnrädern sowie Kunststoffen jeder Art.**
- **Die Haftreibung von PTFE ist genauso groß wie die Gleitreibung, sodass der Übergang vom Stillstand zur Bewegung ohne Ruck stattfindet.**

Technische Beschreibung

Ausführung	Spraydose
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02: Flamme
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Sprühkopf	Standard
Farbe	transparent
Flammpunkt	-104 °C
Siedepunkt	78 °C
Selbstentzündungstemperatur	400 °C
Inhalt	0,4 l
Produktart	Schmiermittel